

WYBÓR WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA DO OCHRONY PRZED PRZECIĘCIAMI

KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE (EN 388:2016)

Według norm EN ISO poziom odporności na przecięcie mierzony jest w niutonach, w zakresie od 2 N (poziom A) do 30 N (poziom F). Im większa masa jest niezbędna do przecięcia materiału, z którego wykonane są rękawice, tym ocena jest wyższa. Poniższe informacje służą jako wskazówki dotyczące poziomu ochrony zapewnianego przez niektóre z rozwiązań firmy Ansell do

Odporność (N) Poziom ochrony		A 2N Minimalne zagrożenia	B 5N Umiarkowany	C 10N Wysoki	D 15N Wysoki	E 22N Najwyższy	F 30N Najwyższy	
NBR	Nitryl	 NBR HyFlex® 11-818	 NBR *HyFlex® 11-528	 PU *HyFlex® 11-724	 NBR/PU *HyFlex® 11-425	 NBR RINGERS® R065	 NBR *HyFlex® 11-515	 NBR RINGERS® R068
PU	Poliuretan	 NBR HyFlex® 11-840	 NBR *HyFlex® 11-531	 PU *HyFlex® 11-725	 NBR/PU *HyFlex® 11-738	 NBR *HyFlex® 11-541	 NRL ActivArm® 80-658	 NBR *HyFlex® 11-542
NRL	Naturalny lateks		 NBR/PU *HyFlex® 11-931	 PU *HyFlex® 11-727	 PU *HyFlex® 11-735	 NBR *HyFlex® 11-928	 PU *HyFlex® 11-755	 PU *HyFlex® 11-757
L	Skórzana wyściółka		 PU HyFlex® 11-518	 PU *HyFlex® 11-728	 PU *HyFlex® 11-751	 PU *HyFlex® 11-730		
X	Bez powłoki		 X HyFlex® 11-318	 PU *HyFlex® 11-731	 PU *HyFlex® 11-561	 PU *HyFlex® 11-739		
	Ochrona przed wysoką temperaturą		 PU HyFlex® 11-644	 X *HyFlex® 11-250/251	 NBR *AlphaTec® 58-735	 PU *HyFlex® 11-754		
	Nowość					 X *HyFlex® 11-280/281		

Więcej informacji na temat normy EN 388 na stronie: www.ansell.com/enresourcecenter

Więcej informacji na temat rozwiązań ochronnych firmy Ansell na stronie: www.ansell.com

Więcej informacji o tym, jak możemy pomóc w doborze odpowiedniego wyposażenia ochronnego i podniesieniu bezpieczeństwa i wydajności pracy w firmie można znaleźć pod adresem www.ansell.com/services

* Z zastosowaniem technologii INTERCEPT™ Technology

Ansell **GUARDIAN**®

HyFlex®

ACTIVARMR®

AlphaTec®

